

metabo**Akku-Bohrhammer mit LiHD Akku KHLTXBL28Q****Bestelldaten**

Bestellnummer	075560 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218628
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Kraftpakete zum Hammerbohren.**

Der Bohrhammer hat ein Hochleistungsschlagwerk mit einem präzisen pneumatischen Schlagmechanismus, der bei minimalem Anpressdruck Schläge mit maximaler Schlagenergie erzeugt. **Metabo Quick:** schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel.

Kombihammer mit 3 Funktionen: **Hammerbohren, Bohren und Meißeln.**

- **Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.**
- **Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten.**
- **Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle.**
- **Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk.**
- **Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör).**
- **Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien.**
- **Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren.**
- **LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle.**

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Akku, Ladegerät und MetaBOX.

Inklusive Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag. Inclusive Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	2
Werkzeugaufnahme Form	SDS Plus
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	28 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht ohne Akku	3,4 kg
Herstellerbezeichnung	KH 18 LTX BL 28 Q
Akkukapazität	5,5 Ah
Schlagenergie	3 J
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
Verpackung	Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
maximale Schlagzahl	4470 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 min ⁻¹
Produktart	Bohrhammer