

metabo

Akku-Bohrhammer mit Li-Ion AkkuBHLTX16



Bestelldaten

Bestellnummer	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Kraftpakete zum Hammerbohren.

Der Bohrhammer hat ein Hochleistungsschlagwerk mit einem präzisen pneumatischen Schlagmechanismus, der bei minimalem Anpressdruck Schläge mit maximaler Schlagenergie erzeugt. Bohrhammer mit 2 Funktionen: **Hammerbohren und Bohren.**

- **Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.**
- **Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten.**
- **Sehr leichter, kompakter Akku-Bohrhammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition.**
- **Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk.**
- **LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle.**

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Akku, Ladegerät und MetaBOX.

Inklusive Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Verpackung	Metabox
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 730 min ⁻¹
Schlagenergie	1,3 J
Akkukapazität	2 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht ohne Akku	1,6 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht inklusive Akku	2 kg
Herstellerbezeichnung	BH 18 LTX BL 16
Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme Form	SDS Plus
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	16 mm
maximale Schlagzahl	5250 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Produktart	Bohrhammer