

**metabo****Winkelschleifer, Typ: W850-125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:****Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.**

Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer. **Handlicher Kompaktwinkelschleifer** für leichte Arbeiten.

- **Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit.**
- **Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung.**
- **Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz.**
- **Verdrehsichere Schutzhaube.**

**Lieferumfang:**

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

**Technische Beschreibung**

Leistungsaufnahme	850 W
Anschlussgewinde	M14
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht	1,8 kg
Kabellänge	2,5 m
Besonderheit	Wiederanlaufschutz
Wiederanlaufsperr	ja

Herstellerbezeichnung	W 850-125
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leerlaufdrehzahl	11500 min <sup>-1</sup>
Produktart	Winkelschleifer