

metabo
Winkelschleifer, Typ: WE26-230**Bestelldaten**

Bestellnummer	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Artikelklasse	03D

Technische Beschreibung

maximaler Scheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufsperr	ja
maximale Vibration nach EN	6,4 m/s ²
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Sanftanlauf	ja
Gewicht	6,3 kg
Leistungsaufnahme	2600 W
maximale Trenntiefe	65 mm
Herstellerbezeichnung	WE 26-230 MVT Quick
Energieversorgung	Netzbetrieben
Besonderheit	Wiederanlaufschutz
Besonderheit	Sanftanlauf
Produktart	Winkelschleifer

