

metabo**Winkelschleifer Flachkopf, Typ: WEF15-125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.**

Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer. Durchzugsstarker **Flachkopf**-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° und schlecht zugänglichen Bereichen.

- **Entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen.**
- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.**
- **Konstante Drehzahl unter Last.**
- **Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.**
- **Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter.**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.**
- **Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit.**
- **Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.**

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Technische Beschreibung

Kickbackstop	ja
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Sanftanlauf	ja
Anschlussgewinde	M14
Kabellänge	4 m
Leistungsaufnahme	1550 W
Wiederanlaufsperr	ja
Gewicht	2,7 kg
Herstellerbezeichnung	WEF 15-125 Quick
Besonderheit	Schnellwechselsystem
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer