

**metabo****Akku-Schlagbohrschrauber mit Li-Ion Akku, Typ: SB18LBL****Bestelldaten**

Bestellnummer	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:****Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Zweigang-Getriebe.**

Wählen Sie zwischen einer Komplettausstattung mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der Maschine ohne Zubehör im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen.

Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht und der praktische Gürtelhaken sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten. Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

- **Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche.**
- **Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk.**
- **Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar.**

**Vorteil:**

**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

**Lieferumfang:**

Inklusive Schnellspannbohrfutter, 2x Li-Ion Akku, Ladegerät und metaBox.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

## Technische Beschreibung

Verpackung	Metabox
typische Verwendung	Medium
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
maximale Schlagzahl	26000 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	32 mm
Herstellerbezeichnung	SB 18 L BL
maximales Drehmoment weich	25 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Akkuspannung	18 V
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 550
Leerlaufdrehzahl	0 - 1850
Gewicht inklusive Akku	1,4 kg
maximales Drehmoment hart	60 Nm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Gewicht ohne Akku	0,9 kg
Akkukapazität	2 Ah
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	10 mm
Motorbauweise	bürstenlos
Produktart	Schlagbohrschrauber

