

metabo**Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor, ohne Akku,
Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, Typ: BSLTBL**

Bestelldaten

Bestellnummer	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.

Das **Quick-System spart viel Zeit** bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.

Wählen Sie zwischen einer **Komplettausstattung** mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der **Maschine ohne Zubehör** im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens **3 Jahre Garantie**, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle **LED-Arbeitslicht** und der praktische **Gürtelhaken** sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.**
- **Einzigtiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben.**
- **Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar.**
- **LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer.**

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

Vorteil:**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Gewicht ohne Akku	1,2 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
typische Verwendung	Strong
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 2100 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
maximales Drehmoment hart	75 Nm
Gewicht inklusive Akku	1,6 kg
maximales Drehmoment weich	34 Nm
Verpackung	Metabox
Motorbauweise	bürstenlos
Herstellerbezeichnung	BS 18 LT BL
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V

USP2

Bürstenloser Motor, ohne Akku,
Schnellspannfutterspannbereich
1,5-13

Zubehör

AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4
Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55