

metabo**Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus,
Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, Typ: BSLTBL**

Bestelldaten

Bestellnummer	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.

Das **Quick-System spart viel Zeit** bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.

Wählen Sie zwischen einer **Komplettausstattung** mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der **Maschine ohne Zubehör** im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens **3 Jahre Garantie**, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle **LED-Arbeitslicht** und der praktische **Gürtelhaken** sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.**
- **Einziger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben.**
- **Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar.**
- **LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer.**

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

Vorteil:**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter, 2x LiHD Akku, Ladegeräte und metaBOX.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht ohne Akku	1,2 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 2100 min ⁻¹
maximales Drehmoment weich	34 Nm
Motorbauweise	bürstenlos
Herstellerbezeichnung	BS 18 LT BL
typische Verwendung	Strong
Gewicht inklusive Akku	1,8 kg
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
maximales Drehmoment hart	75 Nm
Verpackung	Metabox
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
Produktart	Bohrschrauber

USP1	18V
USP2	Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ ASC55-8	073890 ASC55-8
AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55