

## Garant

**GARANT Softcut® HSI enge Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm**



### Bestelldaten

Bestellnummer	214908 40/5
GTIN	4045197674654
Artikelklasse	210

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verschleißfester, wärmebehandelter Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Präzise Wendepplattenbettung durch abgestimmten Anzugsmoment. Weite und enge Zahnteilung für individuelle Frässtrategie.

#### Verwendung:

Insbesondere für antriebsschwache Maschinen und für die Bearbeitung in größeren Tiefen bei geringen Einfahrdurchmessern.

#### Hinweis:

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendepplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Für exakte 90°-Ecken bitte  $a_p = 6$  mm wählen.**

### Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
Schneiden-Ø $D_c$	40 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm
passende Wendeschneidplatte	SO.. 0836..
Wendeplattenschrauben-Set	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	5
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219863
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2