

**Akku-Bohrhammer, Typ: GBH18V24C****Bestelldaten**

Bestellnummer	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

18-V-Akku-Bohrhammer mit **SDS-plus Werkzeugaufnahme** und bürstenlosem Motor.

- **Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.**
- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton.**

Akku-Bohrhammer mit integriertem Bluetooth Connectivity Modul.

- **KickBack Control und Vibration Control.**
- **User Interface zur Auswahl des Werkzeugmodus (Auto/ Favorit).**

Lieferumfang:

Inklusive 2x 18V / 5,0 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät, Tiefenanschlag, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	GBH 18V-24 C

maximale Vibration nach EN	16 m/s ²
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
Akkukapazität	5 Ah
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximale Schlagzahl	4350 min ⁻¹
Gewicht	2,9 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	24 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Schlagenergie	2,4 J
Produktart	Bohrhammer

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18
---	------------