

HEDI

Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL, CZ, Typ: 50R



Bestelldaten

Bestellnummer	081104 50R
GTIN	4003644024117
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Kompakte und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommeln mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm, Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien zugelassen.: Für den kurzfristigen Einsatz im Freien zugelassen.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Diagnosesystem vorhanden	ja
Kabellänge	50 m
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabelaufbau	3G1,5
Anzahl Steckdosen	3
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Kabelfarbe	schwarz
IP-Schutzart	IP 44
Material Kabel	Gummi
Kabelklasse	H05RR-F
Produktart	Kabeltrommel