

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER, für Softcut® HSI, HB7510, Typ: ST1400**

Bestelldaten

Bestellnummer	214924 ST1400
GTIN	4045197674715
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,17 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,17 mm
Typ	ST1400
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 083604 PDER
Sorte	HB7510

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		