Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER, für Softcut® HSI, HB7510, Typ: ST1400



Bestelldaten

Bestellnummer	214924 ST1400		
GTIN	4045197674715		
Artikelklasse	21A		

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0.3 \times D$.

Technische Beschreibung

Vorschub f _z pro Zahn	0,17 mm		
Тур	ST1400		
Eckenradius	0,4 mm		
Plattenstärke E	3,6 mm		
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 083604 PDER		
Sorte	HB7510		

Schneidstoff	НМ	
Anzahl Wechsel/Schneiden	4	
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen	

Anwenderdaten

	Eignung	\mathbf{V}_{c}	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	220 m/min	Р
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	180 m/min	Р
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		