

**APKT 1604 PDER, HBM025, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	215764 UNI
GTIN	4067263982050
Artikelklasse	22A

**Beschreibung****Hinweis:**

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 7$  mm.

Plattenstärke: 5,76 mm

Eckenradius: 0,8 mm

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	APKT 1604 PDER
Sorte	HBM025
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	5,76 mm
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	220 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	290 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	150 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	150 m/min	K
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		