



Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 500cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659958 500
GTIN	7610733291748
Artikelklasse	63D

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit **nassen oder öligen Händen**. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz). Das gewünschte Drehmoment kann mit Hilfe eines Drehomentprüfgeräts (Nr. 654300 – 654460) und eines 6-kant-Schraubendrehers SW 5 (nicht im Lieferumfang enthalten) stufenlos verstellt werden. Zur **Aufnahme von 6 mm Wechselklingen** (Nr. 659920 – 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Drehmomentbereich	100 - 500 cNm
Anzugsrichtung	Rechtsanzug
Ablesung umschaltbar	cNm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Messtechnik	mechanisch
Messverfahren	Drehmoment

Einstellung des Auslösewertes	ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Feedback	auslösend
Drehmomentbereich	1 - 5 Nm
Anschlussform	wechselbare Klinge
maximales Drehmoment	500 cNm
Kalibrierung	O6
Kalibrierung	O7
Gesamtlänge L	124 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
eingestelltes Drehmoment	3 Nm
eingestelltes Drehmoment	300 cNm
Verstellbarkeit Auslösewert	voreingestellt
passende Wechselklingen	6 mm
Daten protokollierbar	nein
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Drehmoment fest eingestellt	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung und Einstellung Drehmoment-
Schraubendreher ohne Skala maximales Drehmoment
0,04-20 N·m

020170 0,04-20