

Garant**Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz, ganze Länge: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	706001 300
GTIN	4067263031468
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Durchgestecktes Gelenk mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. **Rasten-Feinverstellmöglichkeit** durch Druck auf einen gefederten Knopf, dadurch auch schnelles Einstellen direkt am Werkstück möglich. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zusätzlich gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken. Oberfläche manganphosphatiert, Backen poliert. Ergonomisch ausgeformte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoff-Überzug.

Norm:**DIN ISO 8976****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Spannweite für Rohre	2.3/4 Zoll
Spannweite für Sechskant	60 mm
ganze Länge	300 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung	30
Oberfläche	manganphosphatiert, Backen poliert
Norm	DIN ISO 8976
Ausführung Backen	ausgekerbte, verzahnte Greifbacken

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei	nein
Schnellverstellung	ja
Rasten Feinverstellmöglichkeit	ja
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange