

Garant**Zangenschlüssel, ganze Länge: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	813501 300
GTIN	4067263031475
Artikelklasse	81A

Beschreibung**Ausführung:**

Parallel geführte, **glatte** Greifbacken; verchromte Ausführung.

Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt **Nachfassen nach Ratschenprinzip**.

Anwenderfreundliches Arbeiten durch ergonomisch ausgeprägte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug, dadurch reduzierte Abrutschgefahr. Zangenschlüssel verchromt. **Gelaserte Skala** (Vorderseite **metrisch** und Rückseite **zöllig**), ermöglicht vorab die Einstellung der Schlüsselweite.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Technische Beschreibung

Spannweite	0 - 68 mm
Maullänge	32 mm
ganze Länge	300 mm
Produktart	Zangenschlüssel