



Eckfräser 90° MEC17, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3L mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227505 32/3L
GTIN	4960664406654
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.

Geringe Schneidenanzahl.

Innenkühlung: ja

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 15,7 mm

Auskraglänge L_1 : 40 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 92 mm

Schaft-Ø D_s h6: 25 mm

passende Wendeschneidplatte: BDMT 170408

Wendeplattenschraube: 229709 (T15; 3,5 Nm)

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BDMT 170408
Gesamtlänge L_{ges}	92 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Auskraglänge L_1	40 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	15,7 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	Eckfräser

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------