

KERN**Präzisionswaage, Typ 572, maximaler Wägebereich: 420g**

Bestelldaten

Bestellnummer	479521 420
GTIN	4045761356849
Artikelklasse	47D

Beschreibung

Ausführung:

- **Robustes Metallgehäuse.**
- **Einfache, selbsterklärende Bedienung.**
- **Netz- und Akkubetrieb umschaltbar.**
- **Wägeeinheiten (z.B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**
- **Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).**
- **KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.**

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Externer Akku, Datenkabel, Drucker, Schnittstellenadapter wie z.B. RS-232, USB auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	572
Ablesung	0,001 g
maximaler Wägebereich	0 - 420 g
Stückgewicht minimal	0,01 g
Linearität	±0,005 g
Abmessung Wägeplatte	Ø 106 mm
Breite	180 mm
Nettogewicht	2,3 kg
Tiefe	310 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Energieversorgung	Akkubetrieben
Einschwingzeit	3 s
Höhe	85 mm
Reproduzierbarkeit	0,002 g
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Präzisionswaage