

KERN**Plattformwaage, Typ DS hochauflösend, maximaler Wägebereich: 36kg**

Bestelldaten

Bestellnummer	479611 36
GTIN	4045761357013
Artikelklasse	47D

Beschreibung

Ausführung:

- **Robuste Plattformwaage als Paket-, Industrie- und Zählwaage einsetzbar.**
- **Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 21 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.**
- **Robuste Plattform mit Arbeitsschutzhaube für Anzeigeeinheit.**
- **Einfache, selbsterklärende Bedienung über (ja / nein) Dialog im Display.**
- **Netz- und Akkubetrieb (Akku auf Anfrage) möglich.**
- **Wägeeinheiten (z. B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.**
- **Mit automatischer Referenzoptimierung für genaues Zählen.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück.**
- **Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**
- **Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen.**
- **Prozentbestimmung: Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht in % statt in Gramm.**
- **KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP-Schnittstellenadapter (nicht im Lieferumfang) wie z.B. RS-232, USB zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.**

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Interner und externer Akku, Prüfgewicht, Wandhalterung, Drucker, Stativ und Schnittstellenadapter wie z.B. RS-232, USB auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Stückgewicht minimal	2 g
Reproduzierbarkeit	0,2 g
Einschwingzeit	3 s
Nettogewicht	9,5 kg
Abmessung Wägeplatte	308×318 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
maximaler Wägebereich	0 - 36 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	DS
Ablesung	0,2 g
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit	18 mm
Produktart	Plattformwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50
--	-----------