

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI enge Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z:  
50/6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214908 50/6
GTIN	4045197674661
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Verschleißfester, wärmebehandelter Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Präzise Wendepplattenbettung durch abgestimmten Anzugsmoment. Weite und enge Zahnteilung für individuelle Frässtrategie.

**Verwendung:**

Insbesondere für antriebsschwache Maschinen und für die Bearbeitung in größeren Tiefen bei geringen Einfahrdurchmessern.

**Hinweis:**

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendepplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Für exakte 90°-Ecken bitte  $a_p = 6$  mm wählen.**

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
-----------------------	-------

Schneiden-Ø $D_c$	50 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
passende Wendeschneidplatte	SO.. 0836..
Anzahl Schneiden Z	6
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219863
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP