



## Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, Ø 12 mm, Spann-Ø D1: 4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302145 4
GTIN	4060576155272
Artikelklasse	33T

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Schunk** GZB-S Reduzierhülse.

**Mit Kühlkanalschlitzten.**

#### Verwendung:

- **Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.**
- **Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.**
- **Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.**
- **Rundlaufgenauigkeit  $\pm 5 \mu\text{m}$  (Systemgenauigkeit bei  $3 \times D$ ).**
- **Rundlaufgenauigkeit  $\pm 2 \mu\text{m}$  (für Reduzierhülse).**
- **Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.**

#### Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit **Spann-Ø 20 mm**.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	52,5 mm
Ø D	12 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Produktnameattribut	Ø 12 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 $\mu\text{m}$

Produktart

Reduzierhülse