



Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, Ø 12 mm, Spann-Ø D1: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302145 8
GTIN	4060576155241
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Schunk GZB-S Reduzierhülse.

Mit Kühlkanalschlitzten.

Verwendung:

- **Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.**
- **Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.**
- **Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).**
- **Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.**

Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit **Spann-Ø 20 mm**.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	52,5 mm
Ø D	12 mm
Spann-Ø D ₁	8 mm
Produktnamensattribut	Ø 12 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 μm

Produktart

Reduzierhülse