

**Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 12 mm, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302147 8
GTIN	4060576159904
Artikelklasse	33T

Beschreibung**Ausführung:****Abgedichtet (Gummistopfen).****Verwendung:**

- **Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.**
- **Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.**
- **Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).**
- **Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.**

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	12 mm
Produktnameattribut	Ø 12 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 μm
Produktart	Reduzierhülse