



Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 32 mm, Spann-Ø D1: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302187 12
GTIN	4060576159713
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

- **Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.**
- **Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.**
- **Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).**
- **Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.**

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	32 mm
Produktnameattribut	Ø 32 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 μm
Produktart	Reduzierhülse