

**Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Artikelklasse	45A

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitale Messuhr mit großer LCD-Anzeige. Das um 270° drehbare Zifferblatt ermöglicht eine optimale Ausrichtung der Messwertanzeige für eine Vielzahl von Anwendungen.

**Funktion:**

Nullstellung/Preset, Ausgabe der Messwerte, umschaltbare Zählrichtung. Tastenfeld blockierbar, Standby-Modus.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Ersatz- und Sondertaster Nr. 424900; 434910; 434915. Datenkabel Nr. 498928.

**Technische Beschreibung**

Dicke des Gehäuses	33 mm
Kalibrierung	C1
Ablesung umschaltbar	0,00005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,001 mm

Gehäuse-Ø	59,8 mm
Messbereich	0 - 12,5 mm
Serie	DIALTRONIC
Messkraft	0,65 – 0,90 N
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Batterietyp	Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
Norm	DIN 878
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------