



Aufsteckknarre umschaltbar, Antriebs-Vierkant: 1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Artikelklasse	66F

Beschreibung

Ausführung:

Umschaltbare Aufsteckknarre mit 48 Zähnen und Nachfasswinkel von 7,5°.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

- l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- T_1 = Einzustellendes Drehmoment
- T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel: Nr. 657320 Gr. 2 und 5

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Zähnezahl	48

Höhe h	8 mm
Stichmaß S	25 mm
Einsteckschaft	Ø 6 mm
Serie	QH
Breite b	15 mm
Knarre umschaltbar	ja
Knarre mit Auswerfer	nein
Produktart	Ratsche