



Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-1/4FZoll



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 657600 1-1/4F |
| GTIN | 4018754334735 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Einsteckknarre umschaltbar.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

- I_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- I_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- I_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- I_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- T_1 = Einzustellendes Drehmoment
- T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeugs (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|------------------|
| Höhe h | 13,8 mm |
| Dauerbelastbarkeit | 42 Nm |
| Stichmaß S | 17,5 mm |
| Serie | 735 |
| Breite b | 24 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Einsteckschaft | 9×12 mm |
| Zähnezahl | 60 |
| Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug |
| Knarre umschaltbar | ja |
| Knarre mit Auswerfer | nein |
| Produktart | Ratsche |