



Eckfräser 90° MEC17, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/4L mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227505 40/4L
GTIN	4960664406678
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.

Geringe Schneidenanzahl.

Innenkühlung: ja

maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$: 15,7 mm

Auskraglänge L_1 : 50 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 110 mm

Schaft-Ø D_s h6: 32 mm

passende Wendeschneidplatte: BDMT 170408

Wendeplattenschraube: 229709 (T15; 3,5 Nm)

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
Auskraglänge L_1	50 mm
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	15,7 mm
passende Wendeschneidplatte	BDMT 170408
Anzahl Schneiden Z	4
Serie	Eckfräser

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------