



Akku-Kernbohrmaschine, Typ: 71700361



Bestelldaten

Bestellnummer	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Kleine, hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit bürstenlosem EC-Motor. Höchste Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.

- **Für höchste Leistung wird ein 18 V AMPShare ProCore-Akku empfohlen.**
- **Rechts-/Linkslauf.**
- **Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung.**
- **Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren senken und Reiben.**
- **Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.**

Lieferumfang:

AKBU 35 PMQ Select **ohne Akku, inkl.** Kühlmittelpumpe, Zurrurt, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührungsschutz, Austreibkeil, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073856 – 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

Breite Magnetfuß	70 mm
------------------	-------

maximale Drehzahl	130 - 520 min ⁻¹
Gewicht	12,2 kg
maximaler Reib-Ø	18 mm
Akkuart	Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Arbeitshub	135 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	18 mm
Werkzeugaufnahme Form	QuickIN / MK2
Länge Magnetfuß	195 mm
Bohrtiefe	Kernbohrer in Stahl maximal 50 mm
Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	AKBU 35 PMQ AS
Energieversorgung	Akkubetrieben
Höhe	450 mm
maximaler Senk-Ø	30 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M14
Verpackung	Transportkoffer
Hersteller-ID	71700361
Produktart	Bohrmaschine