



Kernbohrmaschine kompakt72732361



Bestelldaten

Bestellnummer	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Artikelklasse	03F

Technische Beschreibung

maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M12 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	8,5 kg
Länge Magnetfuß	175 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
Werkzeugaufnahme Form	Weldon
Leistungsaufnahme	1200 W
Werkzeugaufnahme Abmessung	19 mm (3/4 Zoll)
Breite Magnetfuß	80 mm
maximaler Senk-Ø	32 mm
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	36 mm
Herstellerbezeichnung	KBC 36 MAGFORCE
maximale Drehzahl	130 - 520 min ⁻¹

Arbeitshub	46 mm
Höhe	169 mm
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine