



Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlauf Sperre, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ: 72226760



Bestelldaten

Bestellnummer	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- **Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.**
- **Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).**
- **Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.**

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit **bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor.**

Umfangreicher Anwenderschutz durch:

- **Sanftanlauf**
- **Wiederanlaufschutz**
- **Blockierüberwachung**
- **elektronischen Überlastschutz**
- **Drehzahlvorwahl**
- **Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse**

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Technische Beschreibung

Wiederanlaufsperr	ja
Herstellerbezeichnung	CG 15-125 BL
Gewicht	2,2 kg
Besonderheit	Brushless-Motor
maximale Drehzahl	3500 - 9000 min ⁻¹
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
maximale Trenntiefe	35 mm
Leistungsaufnahme	1500 W
Produktart	Winkelschleifer