

**Garant****GARANT Softcut® HSI weite Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z:  
100/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	214855 100/8
GTIN	4045197550194
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie. Äußerst stabile Plattenausführung für optimale Vorschübe. Wendepplattenfixierung über Spezialschraube mit hoher Abscherunempfindlichkeit.

**Verwendung:**

Für ausgezeichnete Oberflächengüten. Gratfreies Fräsen.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Für exakte 90°-Ecken bitte  $a_p = 8$  mm wählen.**

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendepplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

**Technische Beschreibung**

Wendepplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm

Schneiden-Ø $D_c$	100 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	50 mm
passende Wendeschneidplatte	SO.. 1205..
Anzahl Schneiden Z	8
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 5IP	674252 5IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219833
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0