

Garant**Angetriebenes Werkzeug axial, ER25, Typ: 30-ER25-IM****Bestelldaten**

Bestellnummer	319962 30-ER25-IM
GTIN	4067263239833
Artikelklasse	31W

Technische Beschreibung

Kühlung	extern
x_2	16,4 mm
maximaler Druck	70 bar
x	74,9 mm
b_1	68 mm
Aufnahme	ER25
VDI-Größe	30
Werkzeugspannung	ER25
Produktart	Angetriebenes Werkzeug