

Garant**Angetriebenes Werkzeug axial, ER25, Typ: 30-ER25****Bestelldaten**

Bestellnummer	319962 30-ER25
GTIN	4067263239819
Artikelklasse	31W

Technische Beschreibung

x	93,5 mm
x ₂	35 mm
b ₁	68 mm
Kühlung	extern
maximaler Druck	70 bar
Aufnahme	ER25
VDI-Größe	30
Werkzeugspannung	ER25
Produktart	Angetriebenes Werkzeug