

Garant**Angetriebenes Werkzeug axial, ER25, Typ: 30-25IM-IK****Bestelldaten**

Bestellnummer	319962 30-25IM-IK
GTIN	4067263239840
Artikelklasse	31W

Technische Beschreibung

x	74,9 mm
Kühlung	intern
b ₁	68 mm
maximaler Druck	70 bar
x ₂	16,4 mm
Aufnahme	ER25
VDI-Größe	30
Werkzeugspannung	ER25
Produktart	Angetriebenes Werkzeug