

**Garant****Angetriebenes Werkzeug radial, ER25, Typ: 30-25-R-IM****Bestelldaten**

Bestellnummer	319971 30-25-R-IM
GTIN	4067263263067
Artikelklasse	31W

**Technische Beschreibung**

$b_2$	43 mm
$b_1$	62,4 mm
Kühlung	extern
$h_1$	68 mm
x	55 mm
$l_1$	89 mm
Aufnahme	ER25
VDI-Größe	30
Werkzeugspannung	ER25
Produktart	Angetriebenes Werkzeug