

**Garant****Angetriebenes Werkzeug axial, ER32, Typ: 40-32IM-IK****Bestelldaten**

Bestellnummer	319965 40-32IM-IK
GTIN	4067263263012
Artikelklasse	31W

**Technische Beschreibung**

Kühlung	intern
maximaler Druck	70 bar
x	79,1 mm
x <sub>2</sub>	16,2 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
Aufnahme	ER32
VDI-Größe	40
Werkzeugspannung	ER32
Produktart	Angetriebenes Werkzeug