

Garant**Angetriebenes Werkzeug radial, ER25, Typ: 30-25-R-IK****Bestelldaten**

Bestellnummer	319971 30-25-R-IK
GTIN	4067263263050
Artikelklasse	31W

Technische Beschreibung

Kühlung	intern
x	55 mm
b ₁	84 mm
h ₁	68 mm
l ₁	89 mm
b ₂	50 mm
Aufnahme	ER25
VDI-Größe	30
Werkzeugspannung	ER25
Produktart	Angetriebenes Werkzeug