



Geradschleifer Akku, Typ: 71230461



Bestelldaten

Bestellnummer	077259 71230461
GTIN	4014586897158
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Geradschleifer.**
- **Wartungsfreier bürstenloser EC-Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.**
- **Ideal für jede Anwendung. Optimale drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.**

Kompakt mit kurzem Spindelhal.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange \varnothing 6 mm, je 1× Gabelschlüssel SW13 und SW17, Transportkoffer. **Ohne Akku und Ladegerät.**

Hinweis:

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem \varnothing von 12 mm. Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073856 – 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
maximaler Spannzangen- \varnothing	8 mm
maximale Vibration nach EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Gewicht	1,4 kg

elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Drehzahlbereich	9000 - 28000 min ⁻¹
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	0
Herstellerbezeichnung	AGSZ 18-280 BL AS
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Geradschleifer