

Garant GRIDLINE

Schrankunterbau, für Plattengröße LängexBreite: 1000X630mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	431060 1000X630
GTIN	4067263264910
Artikelklasse	41C

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellungsschrauben ausgleichbar.

Schrankunterbau, Gehäuse aus Stahlblech, je nach Größe mit Flügeltür (inklusive Fachboden) und / oder Schubladen, inklusive GARANT Schließsystem. Lackierung Korpus RAL7035 lichtgrau, Fronten RAL 7016 anthrazit.

Bestückung:

Tür Nutzhöhe: 345 mm

Anzahl Ablageböden: 1

Anzahl Gehäuse mit Tür: 1

Anzahl Gehäuse mit Schubladen: 0

Hinweis:

Für schwingungsisierte Aufstellelemente bitte 4x Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Technische Beschreibung

Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren	770 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt	1000 kg
Unterbau Breite	856 mm

Tür Nutzhöhe	345 mm
Unterbau Tiefe	600 mm
Unterbau Höhe	710 mm
Anzahl Ablageboden	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenausgleich	25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9x9
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Produktart	Unterbau