



Geradschleifer Akku, Typ: 71230561



Bestelldaten

Bestellnummer	077259 71230561
GTIN	4014586897165
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Geradschleifer.**
- **Wartungsfreier bürstenloser EC-Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.**
- **Ideal für jede Anwendung. Optimale drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.**

Langer Spindelhal. Der lange, schlanke Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z.B. Innenschleifen von Rohren).

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange \varnothing 6 mm, je 1x Gabelschlüssel SW13 und SW17, Transportkoffer. **Ohne Akku und Ladegerät.**

Hinweis:

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem \varnothing von 12 mm. Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073856 – 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Anzahl enthaltener Akkus	0
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
elektronische Drehzahlvorwahl	ja

Herstellerbezeichnung	AGSZ 18-280 LBL AS
maximaler Spannzangen-Ø	8 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht	1,6 kg
Akkuspannung	18 V
Drehzahlbereich	9000 - 28000 min ⁻¹
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Geradschleifer