



Akku-Kantenfräse handgeführt, Typ: AKFH18-5AS



Bestelldaten

Bestellnummer	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen. Leistungsstarke Akku-Kantenfräse zur optimalen Vorbereitung von Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Akku-Kantenfräse bis 5 mm.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, 1 Maschine inkl. 45° Fräskopf (ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 3 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, 1 Innensechskantschlüssel 4 mm, 1 Torx-Schraubendreher TX 15, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Hinweis:

Erforderliche Zubehöre finden Sie in unserem eShop ab Nr. 078136 – 078138.

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – 073859 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	AKFH 18-5 AS
Fasenwinkel	45 Grad
Leerlaufdrehzahl	2400 - 7500 min ⁻¹
Radius	2,5 mm

Anzahl enthaltener Akkus	0
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Auflagescheiben-Ø	98 mm
max. Fasenhöhe 45°	5
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Entgrat- und Anfasmachine