

Garant GRIDLINE

Schrankunterbau, für Plattengröße LängexBreite: 2000X1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	431060 2000X1000
GTIN	4067263264941
Artikelklasse	41C

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellerschrauben ausgleichbar.

Schrankunterbau, Gehäuse aus Stahlblech, je nach Größe mit Flügeltür (inklusive Fachboden) und / oder Schubladen, inklusive GARANT Schließsystem. Lackierung Korpus RAL7035 lichtgrau, Fronten RAL 7016 anthrazit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (mitte): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Tür Nutzhöhe: 425 mm

Anzahl Ablageböden: 2

Anzahl Gehäuse mit Tür: 2

Anzahl Gehäuse mit Schubladen: 1

Hinweis:

Für schwingungsisierte Aufstellelemente bitte 4x Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Technische Beschreibung

Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren	770 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt	2000 kg
Unterbau Tiefe	800 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Tür Nutzhöhe	425 mm

Unterbau Höhe	710 mm
Unterbau Breite	1506 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20 mm
Anzahl Ablageboden	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenausgleich	25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Unterbau