

**Garant****Angetriebenes Werkzeug radial, ER32, Typ: 40-32-R-IK****Bestelldaten**

Bestellnummer	319981 40-32-R-IK
GTIN	4067263265801
Artikelklasse	31W

**Technische Beschreibung**

$l_1$	138 mm
Kühlung	intern
$b_1$	96 mm
$b_2$	58 mm
$h_1$	76 mm
x	100 mm
Aufnahme	ER32
VDI-Größe	40
Werkzeugspannung	ER32
Produktart	Angetriebenes Werkzeug