

Schleif- und Kontrollschraubstock mit Gewindespindel, Backenbreite A: 120mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363250 120
GTIN	4067263239581
Artikelklasse	32K

Beschreibung

Ausführung:

Eingeschliffenes Prisma.

Ganz aus Stahl; durchgehärtet und **allseitig geschliffen** für 4-Seiten-Bearbeitung.

Mit Gewindespindel. Mit horizontalem Prisma.

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und kontrollieren.**

Genauigkeit:

Innerhalb **0,005 mm** / 100 mm.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem **Etui.**

Technische Beschreibung

Gewicht	13,9 kg
Backenhöhe C	40 mm
Gesamtlänge a	255 mm
Backenbreite A	120 mm
maximaler Spannbereich b	140 mm
Grundkörperhöhe G	55 mm
Gesamtbreite B	120 mm
Produktart	Kontrollschraubstock

