



Rohrabschneider für Verbunds- und Kunststoffrohre, für Rohr-Außen-Ø bis: 26mm



Bestelldaten

Bestellnummer	819460 26
GTIN	4003773088714
Artikelklasse	86A

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schneiden von Verbund- und Kunststoffrohren bis Ø 26 mm. Mit ergonomischen Mehrkomponenten-Griffhüllen und Verschlussmechanismus für einen sicheren Transport.

Vorteil:

- **Bis zu 60 % geringerer Kraftaufwand: Frei drehbares Schneidrad erlaubt reibungsarmes Drehen des Rohrs beim Abschneiden.**
- **Optimales Schnittergebnis: Die Rotationsbewegung ermöglicht das mühelose Eindringen des Schneidrads bei minimaler Verformung des Rohrs.**
- **Breite Kunststoff-Formauflagen ermöglichen perfekt rechtwinklige Abschnitte.**
- **Erlaubt sehr kurze Korrekturschnitte.**
- **Trennt Aluverbund- und Kunststoffrohre leichter als herkömmliche Scheren mit feststehendem Messer.**

Verwendung:

Auch für Verbundrohre mit erhöhter Aluminiumschichtdicke (etwa Geberit Mepla).

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet.

Ersatzteil:

Ersatz-Schneidrad siehe Nr. 819461 Gr. 1.

Technische Beschreibung

für Rohr-Außen-Ø	26 mm
------------------	-------

Länge	210 mm
Gewicht	391 g
Anzahl Schneidrädchen	1
geeignet für Rohrmaterial	Verbundstoff
geeignet für Rohrmaterial	Kunststoff
mit Ratschefunktion	ja
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Ersatz-Klinge für Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre Typ 1

819461 1