

# AEG

## Akku-Winkelschleifer ohne Akku, Typ: BEWS18BLPX



### Bestelldaten

Bestellnummer	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Artikelklasse	07A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bürstenloser und leistungsstarker 18 V-Winkelschleifer mit kompakter Bauweise.

- **Schutzhauben-Schnellverstellung.**
- **Paddelschalter für mehr Kontrolle und Sicherheit.**
- **LED-Warnleuchte zum Schutz vor Überlastung.**

#### Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073820 und Nr. 073846.

### Technische Beschreibung

maximale Trenntiefe	26 mm
maximale Vibration nach EN	5,4 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ AS 18 V
Wiederanlaufsperr	ja
Überlastschutz	ja
Anzahl enthaltener Akkus	0

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Totmannschaltung	ja
Akkuart	Lithium-Ion
Sanftanlauf	nein
Gewicht	2,16 kg
Herstellerbezeichnung	BEWS18-125BLPX2-0
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Kickbackstop	nein
Produktart	Winkelschleifer