

# AEG

## Winkelschleifer Akku, Typ: BEWS18BLPX



### Bestelldaten

Bestellnummer	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Artikelklasse	07A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bürstenloser, leistungsstarker 18V Winkelschleifer in kompakter Bauweise.

- **Paddelschalter für mehr Sicherheit und Kontrolle.**
- **Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung.**

#### Lieferumfang:

**Ohne Akku, ohne Ladegerät.** Inklusive Karton.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073820 und Nr. 073846 - 073848. Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und Nr. 073844.

### Technische Beschreibung

maximale Trenntiefe	22 mm
maximaler Scheiben-Ø	115 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Karton
Gewicht	1,97 kg
Akkuspannung	18 V
Drehzahlbereich	8500 min <sup>-1</sup>

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ AS 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Herstellerbezeichnung	BEWS18-115BLPX2
Wiederanlaufsperr	ja
maximale Vibration nach EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Produktart	Winkelschleifer

---

## Zubehör

Li-Ionen AkkuSHD Akkutyp AS18	073846 AS18
Akku-Ladegerät Typ BL1418	073841 BL1418