

Garant**Angetriebenes Werkzeug axial, ER25, Typ: 30-ER25-IK****Bestelldaten**

Bestellnummer	319962 30-ER25-IK
GTIN	4067263264859
Artikelklasse	31W

Technische Beschreibung

maximaler Druck	70 bar
b_1	68 mm
x_2	35 mm
Kühlung	intern
x	93,5 mm
Aufnahme	ER25
VDI-Größe	30
Werkzeugspannung	ER25
Produktart	Angetriebenes Werkzeug